



## 82A Epofix

Revisión: 16/03/2019

Página 1 De 1

### Especificaciones

Base	Resinas epóxicas
Consistencia	Fluido
Sistema de curado	Curado químico
Densidad**	Ca. 1,10 g/ml
Viscosidad (Brookfield)	10.000 mPa.s
Resistencia a la temperatura**	-40 °C → 90 °C
Tiempo abierto (*)	Ca. 4 min.
Temperatura de aplicación	15 °C → 25 °C
Tiempo de secado (a 23°C y 50% de humedad relativa)	Ca. 10 min.

\*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. \*\* La información se refiere al producto completamente curado.

### Descripción del producto

82A Epofix es un adhesivo bicomponente de curado rápido a base de resinas epóxicas.

### Propiedades

- Boquilla de aplicación bicomponente
- Secado rápido
- Gran fuerza de adherencia
- Acumulación rápida de fuerza

### Aplicaciones

- Pegado de los materiales más comunes, como porcelana, cerámica, joyas, vidrio, metal, madera, azulejos, etc.

### Embalaje

Color: transparente

Embalaje: Jeringa de 24 ml 2K

### Período de validez

Al menos 12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C.

### Sustratos

Sustratos: diversos materiales porosos y no porosos

Naturaleza: rígida, limpio, seco y sin polvo ni grasa.

Preparación de la superficie: No requiere tratamiento previo

Recomendamos realizar una prueba de compatibilidad preliminar.

### Método de aplicación

Método de aplicación: Corte la boquilla a la misma altura y aplique la cantidad necesaria de adhesivo. Mezcle ambos componentes en profundidad. Aplique el adhesivo uniformemente sobre una de las piezas que deban pegarse. Una los materiales y embrídelos durante 10 minutos como mínimo, o presiónelos entre sí.

Limpieza: El 82A Epofix no curado se puede eliminar de los sustratos y las herramientas con el eliminador de adhesivo 90A. El 82A Epofix curado solo se puede eliminar por medios mecánicos.

Reparación: Con el mismo material

### Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información.

### Observaciones

- Después de usarlo, coloque la tapa de cierre sobre la boquilla.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.