

Soudatextile

Revisión: 06/08/2020

Página 1 De 2

Especificaciones

Material	Membrana de polipropileno no tejidas.
Alargamiento en la rotura	55% (+/- 30%) [EN ISO 10319]
Fuerza a la tracción	4.5 kN/m (-10%) [EN ISO 10319]
Espesor	0.80 mm (+/- 20%) [EN ISO 9863-1]
Peso	110 g/m ² (-10%) [EN ISO 9864]

*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. ** La información se refiere al producto completamente curado.

Descripción del producto

Soudatextile es una membrana no tejida de polipropileno y tratada térmicamente, producida sin cola o medio de unión químico para uso junto con membranas líquidas en aplicaciones de juntas, ranuras y grietas.

Propiedades

- Listo para usar
- Fácil de aplicar
- Flexible
- Para uso en interior y exterior
- Muy buena absorción de las membranas líquidas
- Estanco al agua y estanco junto con Soudatight Hybrid
- Estanco y bituminoso junto con Soudatight LQ, SP o SP GUN

Aplicaciones

Para ser usado con los siguientes productos Soudal: Soudatight LQ, SP, SP GUN, Hybrid, Soudabitum LQ, TX, Roofing y Soudaproof FX.

Para el recubrimiento y acabado estanco (junto con membranas líquidas de Soudatight) de:

- El paso de pared interior a placa de aislamiento
- Juntas, ranuras, grietas y aberturas
- Espuma PU mal colocada o mal cortada
- Juntas de ventana
- Realizar
- Juntas (de dilatación)

Embalaje

Color: blanco

Embalaje:

Anchura (mm) x Longitud del rollo (m) x rollo/cartón
150 x 20 x 6

Sustratos

Sustratos: todos los sustratos de construcción habituales

Naturaleza: rígida, limpio, seco (o muy ligeramente húmedo) y libre de grasa

Preparación de la superficie: Aplique siempre el Soudatextile en una capa húmeda de producto.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudatextile

Revisión: 06/08/2020**Página 2 De 2****Método de aplicación**

Método de aplicación: Antes de colocar el Soudatextile se debe aplicar una primera capa de producto sobre una superficie limpia. Después, coloque el Soudatextile en la todavía húmeda capa. Para ello, evite pliegues e inclusiones de aire y apriete Soudatextile firmemente en la capa húmeda con ayuda de un cepillo o paleta. Finalmente, aplique una nueva capa de producto sobre la Soudatextile, preferiblemente 2 cm más ancha en cada lado que el vellón para evitar que la Soudatextile quede suelta.

Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.